


Samleskinner i kobber, W060



Standard fortinnede Cu-samleskinner anvendes sammen med samleskinnebeslag.

INDUSTRISTANDARDS

UL

CSA

GL

FUNKTIONER

Beskrivelse: Fortinnede Cu-samleskinner. Cu-samleskinner er effektivt beskyttet mod aggressive kemikalier.

Materiale: Cu-ETP R300 (EN13601), fortinnet.

Længde: 2400 mm.

Pakke størrelse: 1 stk.

Godkendelser: CSA, UL, GL.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Cross Section
01618	5mm	12mm	2400mm	Copper	Tinned	60mm ²
01619	5mm	15mm	2400mm	Copper	Tinned	75mm ²
01620	5mm	20mm	2400mm	Copper	Tinned	100mm ²
01621	5mm	25mm	2400mm	Copper	Tinned	125mm ²
01623	10mm	12mm	2400mm	Copper	Tinned	120mm ²
01622	5mm	30mm	2400mm	Copper	Tinned	150mm ²
01624	10mm	20mm	2400mm	Copper	Tinned	200mm ²
01625	10mm	30mm	2400mm	Copper	Tinned	300mm ²

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE