

Dørkontakt | Vægskabe, ADSW



Dørkontakten tænder og slukker lamper eller andre elektriske apparater, når skabsdøren åbnes, uden at de skal betjenes manuelt.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Dørkontakt til aktivering af enhver elektrisk enhed (lys, signalering, alarmer, osv.) er designet til vægmonterede skabe. Kabelindgang M20. Maskinforarbejdning er påkrævet i skabe af rustfrit stål.

Afbryder kapacitet: 3A/240V.

Godkendelser: Fremgår af CE, EAC, cULus

Pakke størrelse: 1 stk. med monteringstilbehør.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Nominel spænding	Maksimal strøm	Materiale
ADSW01	30mm	31mm	62mm	240V	3A	Plastik, Lakeret Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE