


Kabelindgangsdeler 4G

KATALOGNUMMER

CCFD4



Med CCFD-klik-på-indlæg kan dimensionering af rammeåbningen justeres ud fra den anvendte tulle.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKTIONER

Beskrivelse: Med CCFD-klik-på-indlæg kan dimensionering af rammeåbningen justeres ud fra den anvendte tulle. Et hørbart klik bekræfter korrekt installation. Denne fleksible kabelindføringskonfiguration gør det muligt for dig at imødekomme forskellige krav til kabler, ledninger, slanger, pneumatiske og hydrauliske ledninger.

Overfladebehandling: Sort

Brændbarhed: UL94 V-0

Materiale: Polyamid 6.6 / TPE

Pakke størrelse: 5 stk.

Tæthedsgad: IP 66, NEMA 1, 4x, 12 (kun indendørs brug)

Temperaturområde: -40°C til +90°C

PRODUKTEGENSKABER

Højde: 45mm

Bredde: 45mm

Dybde: 17.7mm

Materiale: Plastik

Finish: Untreated

Farve: Black

Driftstemperatur: -40 to 120°C

Vægt: 0.0054421768707483kg

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE