

Kabelindgang 20 åbninger

KATALOGNUMMER

CEPH2024



CEPH-kabelindføring giver en meget flad, pladsbesparende professionel kabelindføring med en meget tæt tætning. Den specielle form på membrankeglegennemføringen er med til at sikre optimal trækaflastning.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKTIONER

Beskrivelse: Hurtig, omkostningseffektiv kabelindføring med tæt forsegling til indgående kabler og/eller pneumatiske ledninger inde i et skab. Kan fastgøres med skruer eller det indbyggede snap-in system, der fungerer til vægtykkelser på 1,5 til 2,5 mm.

Overfladebehandling: Sort

Brændbarhed: UL94 V-0

Materiale: Polyamid 6.6 / TPE

Pakke størrelse: 1 stk.

Tæthedsgrad: IP 66, NEMA 1, 4x, 12 (kun indendørs brug)

Temperaturområde: -40°C til +90°C

PRODUKTEGENSKABER

Antal kabelindføringer: 20

Kabelindføring: (12) 3.2 - 6.3 mm; (8) 5.5 - 10.5 mm

Cutout Size: 36 x 112mm

Højde: 58mm

Bredde: 149.6mm

Dybde: 12mm

Materiale: Plastik

Finish: Untreated

Farve: Black

Driftstemperatur: -40 to 90°C

Vægt: 0.1kg

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer.

Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE