

Indvendig dør, 1800x800

KATALOGNUMMER

DI1808R5



Display og indikatorer kan monteres på en overflade i skabet, mens andre komponenter dækkes, hvorved uautoriseret adgang forhindres.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Inderdøren har en hængslet monteringsoverflade til udstyr bag standarddør eller glassdør. Der er 80 mm monteringsplads mellem dørene, når inderdøren er i forreste position. Kan justeres i dybden i trin på 25 mm. Monteringspladen bag inderdøren kan stadig benyttes. Døren er udstyret med to dobbelt-bit 3 mm låse.

Materiale: 1.5 mm stålplade.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 1 dør med monteringsmateriale.

PRODUKTEGENSKABER

Højde: 1753mm

Bredde: 765mm

Dybde: 53mm

Enclosure Material: Lakeret Stål

Produktfamilie: Free-Standing

Materiale: Lakeret Stål

Finish: Struktur Pulvermaling

Farve: Light Gray

Farvekode: RAL 7035

Tykkelse: 1.5mm

Pakke mængde: 1

Vægt: 26.4kg

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Andre størrelser tilgængelig på forespørgsel.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE