

Delt dør, 150x600

KATALOGNUMMER

DP01506R5



Deldøre giver mulighed for mange forskellige og lettilgængelige konfigurationer af adskilte rum inde i skabet.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Til inddeling af skabsfronten i sektioner ved brug af CDH og CDHK vandret deleskinne. Udstyret med dobbelt-bit 3 mm lås (op til 400 mm = 1 lås, over 400 mm = 2 låse).

Materiale: 1.75 mm stålplade.

Overfladebehandling: Strukturpulvermaling, RAL 7035.

Tæthedsgrad: IP 44.

Pakke størrelse: 1 dør med hængsler, låse og monteringsmateriale.

Monteringskrav: Tilføj CDH for MC rammer og brug CDHK til MK rammer. Brug DPC/DPCV til top- og bundpaneler.

PRODUKTEGENSKABER

Højde: 150mm

Bredde: 600mm

Dybde: 17mm

Enclosure Material: Lakeret Stål

Produktfamilie: Free-Standing

Materiale: Lakeret Stål

Finish: Struktur Pulvermaling

Farve: Light Gray

Farvekode: RAL 7035

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE