

Sokkel for og bag, 800

KATALOGNUMMER

PV1080



Den forreste og bageste sokkel muliggør kabelføring uden begrænsninger i overensstemmelse med VDE 0113-standarden. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet. Ventilationsåbningerne giver mulighed for naturlig ventilation i dette område under skabet.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Front- og bagsektioner på sokler med ventilerede paneler. Anbefales i kombination med CVB ventileret bundplade. Til kabelføring uden restriktioner og i overensstemmelse med VDE 0113. Soklen består af fire hjørnestøtter med aftagelige frontdæksler. PS sidepanelerne bestilles separat. Alle paneler er dobbeltbukkede for ekstra styrke. Leveres kun i højde på 100 mm.

Materiale: Hjørnestykker i 2 mm og paneler i 1.5 mm lakeret stål.

Overfladebehandling: RAL 7022 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 1 sæt med 4 hjørnestykker inklusive dæksler. 1 front- og 1 bagpanel med monteringsmateriale til sidepaneler PS og tværgående profiler PCP.

Monteringskrav: Tilsæt sidepaneler PS for komplet sokkel. Ved kombination af skabe anbefales det at tilføje tværgående paneler PCP til støtte af kabelkanal og ekstra stivhed. Brug ventilerede bundplader CVB for at få bedre ventilation.

PRODUKTEGENSKABER

Højde: 100mm

Bredde: 800mm

Dybde: 62mm

Enclosure Material: Lakeret Stål

Produktfamilie: Free-Standing

Materiale: Lakeret Stål

Finish: Struktur Pulvermaling

Farve: Umbra Gray

Farvekode: RAL 7022

Tykkelse: 1.5mm

Pakke mængde: 2

Vægt: 4.8kg

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE