


Varmeblæser med termostat, ECR



Det højtydende varmeapparat, ECR, med en indbygget termostat og en varmeeffekt på 550 watt, bruger en blæser til at fordele varmen jævnt i hele skabet, hvilket betyder, at "hot spots" kan undgås. Kondensvand elimineres, også når omgivelsestemperaturen falder drastisk. Den forudinstallerede integrerede termostat sparer plads i skabet og reducerer monteringstiden sammenlignet med en termostat monteret separat.

INDUSTRISTANDARDS

cRUus_UL

CE

EAC

FUNKTIONER

Beskrivelse: Højtydende varmeenhed for at undgå kondens. Blæseren bistår den naturlige konvektion for en bedre varmefordeling. Dobbelt isoleret. For lodret montering. Montering for 35 mm DIN-skinne (EN60715). Beskyttet mod overophedning i tilfælde af blæser svigt

Materiale: Plast iht UL94 V-0.

Indstillings område: 0 °C til 60 °C.

Varme element: PTC modstand. temperaturbegrænsning.

Levetid på blæsere: 50000 h ved 25 °C.

Driftstemperatur: -45 °C til +70 °C.

Tilslutning: 2 pol klemmer 2.5 mm² drejningsmoment 0.8 Nm max.

Tæthedegrad: IP 20 / Klasse II (dobbeltisoleret).

Godkendelser: CE

Overfladebehandling: Lys Grå.

Pakke størrelse: 1 stk.

High performance fan heater with a 550 watt heating capacity, and integrated thermostat

The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan

Customers save installation time as the thermostat is integrated into the fan heater and therefore does not need to be connected

When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops

As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented

Customer's labour costs are reduced due to not having to install a separate thermostat, which also saves vital space inside the enclosure

Voltage (V): 220-240 V AC, 50/60 Hz

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
ECR550	160mm	100mm	122mm	Plastik	Smooth	Light Gray

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Spænding (V): 100-120 V AC kan fås ved forespørgsel.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE