

Flangemonteret frakobling, MCF



Serien af gulvmonterede lakeret stål-skabe til flangemonteret frakobling, MCF, findes som hyldevare i forskellige størrelser. Det er udstyret med en foruddefineret udskæring på højre dør, hvilket reducerer bearbejdningsstid og kan matches med de fleste almindelige kontakter på markedet. De skabskonfigurationer, som kan oprettes, er i overensstemmelse med dørsikring og hovedkontaktreguleringer.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKTIONER

Materiale: Ramme: 1,5 mm lakeret stål. Døre 2 mm lakeret stål. Bag-, lofts og sidepaneler: 1,5 mm lakeret stål. Monteringsplade: 3 mm galvaniseret stål. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål.

Ramme: Sømsvejsede omvendte åbne profiler med 25 mm hulmønster iht. DIN 43660. Inkl. integreret eksternt hulmønster.

Dør: Monteret med fire hængsler. Inklusive dørørramme med 25 mm hulmønster. Døren kan ikke vendes. Flangedør: Overflade monteret med hængsler, låst indefra, herunder universel udskæring.

Bagpanel: Monteret med M6 torxskruer. Standardfaciliteter til bagmontering.

Sidepaneler: Leveres som tilbehør.

Tagpanel: Aftagelig.

Lås: Lås, venstre dør: Espagnolette 4-punktslåsesystem. Påvirker ikke skabet indvendigt. Standard dobbelt-bit-lås med 3 mm-indsats. Standardindsatser, cylindre, løftehåndtag og T-håndtag fås som tilbehør. Lås, højre dør: Top- og bundlås med dobbelt-bit for nem åbning af døren. Dobbelt-bit 3 mm indsats og 90 graders bevægelse. Andre paneler fås som tilbehør.

Bundplader: Består af tre stykker

Monteringsplade: Dobbeltfoldet og justerbar i dybden i trin på 25 mm med tilbehøret MPD02. Leveres, fastgjort på ydersiden af skabets emballage.

Jordforbindelse: Alle paneler er jordet igennem deres fittings og leveres med en separat jodingsstuds.

Overfladebehandling: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade.

Beskyttelse: Overholder IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Monteringskrav: Standardlevering klargjort til kombineret installation. Siderne af gruppen af kombinerede kabinetter skal lukkes med sidepaneler SPM. Låsesættet, FMD, er inkluderet i standardleveringen og kompatibelt med de mest populære elektriske kontakter. Tilføj FMA, FMB og FMS for at færdiggøre låsesystemet for indbyggede konfigurationer.

Levering: Ramme med monteret dør, bagpanel, toppanel, bundplader, monteringsplade og dørramme. Levering omfatter også jordingsbolte. Leveres på en palle med samme bredde som skabet, hvilket muliggør tilpasning uden afmontering fra pallen. Alle emballeringsmaterialer er genanvendelige.

SPECIFIKATIONER


Body Thickness:	1.5mm
Dørtykkelse:	2mm
Farve:	Light Gray
Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farvekode:	RAL 7035

Table 1/1					
Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Monteringspladens højde	Monteringspladens bredde
MCF18084R5	1800mm	800mm	400mm	1694mm	694mm
MCF18085R5	1800mm	800mm	500mm	1694mm	694mm
MCF18105R5	1800mm	999mm	500mm	1694mm	894mm
MCF20085R5	2000mm	800mm	500mm	1894mm	694mm
MCF20086R5	2000mm	800mm	600mm	1894mm	694mm
MCF20105R5	2000mm	999mm	500mm	1894mm	894mm

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

SPM mild steel side panels must be ordered separately to close the cabinets (individual or assembled), in order to maintain the protection rating.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE