

Industrioliekøler, TAO



Industrielle olie kølere giver præcision og pålidelighed i et robust modulært design. Den høje kølepræcision forbedrer produktionskvaliteten, hvilket fører til mere ensartede og overlegne resultater. Det store udvalg af tilbehør og muligheder tillader flere køleanlægskonfigurationer, inklusive indendørs og udendørs installation for maksimal placeringsfleksibilitet. Den industrielle køler har et miljøvenligt design med højtydende komponenter.

CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Hermetisk kompressor.

Messingrør til kølekredsløb.

Svejset loddet rustfri pladefordamper.

Højeffektiv kondenseringsspole.

Aksial ventilator.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominel spænding	Nominel frekvens	Kølemiddel
TAO24	2300W	2700W	Oil	230V	50 – 60Hz	R134a
TAO37	3600W	4200W	Oil	230V, 400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAOB5	24800W	24800W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOB9	29000W	29000W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOC5	35800W	35800W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOD0	40000W	40000W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOD9	47000W	47000W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOE6	55000W	55000W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOF8	67000W	67000W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA1	11400W	11400W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA3	12400W	12400W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA5	17800W	17800W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAOA8	20100W	20100W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TAO29	2900W	2900W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO46	4550W	4550W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO57	6000W	6000W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO76	8100W	8100W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TAO93	9550W	9550W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

Katalognummer	Nominal Capacity Watts @50Hz	Nominal Capacity Watts @60Hz	Fluid Type	Nominel spænding	Nominel frekvens	Kølemiddel
TAOAO	10900W	10900W	Oil	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Bemærk: Elementer kan tilpasses. Kontakt nVent for at konfigurere.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE