


Stor ABS klemkasse, OABP



Denne serie af ABS-klemkasser, OABP, med en IP 66-, IP 67-beskyttelsesgrad, kan forlænges i dybden. Den findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Dybere komponenter kan installeres, når der anvendes en forlængelsesramme, OPCP-EE. OABP-serien er velegnet til krævende miljøer, fordi vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

INDUSTRISTANDARDS

CE UKCA

GOST

IP

FUNKTIONER

Beskrivelse: ABS-kasse, halogen-fri, egnet til indendørs brug. Lav bestandighed mod UV-stråling.

Materiale: Krop: ABS. Almindeligt dæksel: ABS. Gennemsigtigt låg: polycarbonat.

Pakning: Polyurethanpakning integreret i bokslåget.

Temperaturområde: -40 °C til +60 °C.

Brændbarhed: UL94 HB.

Tæthedsgrad: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Overfladebehandling: RAL 7035.

Levering inkluderer: Hus, dæksel og dækselskruer af polyamid samt monteringskruer.

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted.

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115

SPECIFIKATIONER

Materiale: ABS
Farve: Light Gray
Farvekode: RAL 7035
Finish: Smooth

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Cover Style	Maksimal monteringsdybde	Vægt
OABP202013GE	200mm	200mm	132mm	Grey	115mm	1.1kg
OABP202013TE	200mm	200mm	132mm	Clear	115mm	1.1kg
OABP203013GE	200mm	300mm	132mm	Grey	115mm	1.5kg
OABP203013TE	200mm	300mm	132mm	Clear	115mm	1.5kg
OABP204013GE	200mm	400mm	132mm	Grey	115mm	1.8kg
OABP204013TE	200mm	400mm	132mm	Clear	115mm	1.9kg
OABP303013GE	300mm	300mm	132mm	Grey	115mm	1.9kg
OABP303013TE	300mm	300mm	132mm	Clear	115mm	1.9kg
OABP304013GE	300mm	400mm	132mm	Grey	115mm	2.3kg
OABP304013TE	300mm	400mm	132mm	Clear	115mm	2.4kg
OABP306013GE	300mm	600mm	132mm	Grey	115mm	3.2kg
OABP306013TE	300mm	600mm	132mm	Clear	115mm	3.4kg
OABP406013GE	400mm	600mm	132mm	Grey	115mm	4kg
OABP406013TE	400mm	600mm	132mm	Clear	115mm	4.1kg

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl,

materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE