


Stor klemkasse i polykarbonat, OPCP



Denne serie af polykarbonat-klemkasser, OPCP, med en IP 66,- 67-beskyttelsesgrad, kan forlænges i dybden. Den findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. Dybere komponenter kan installeres, når der anvendes en forlængelsesramme, OPCP-EE. OPCP-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer, selv på steder, hvor der er direkte sollys, takket være dens modstandsdygtighed over for UV-stråling. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

INDUSTRISTANDARDS

CE UKCA

GOST

IP

FUNKTIONER

Beskrivelse: Kasse af polycarbonat, halogen-fri, velegnet til udendørs brug. Høj bestandighed mod UV-stråling. Selvslukkende.

Materiale: Polycarbonat.

Pakning: Polyurethanpakning integreret i låget.

Temperaturområde: -40 °C til +80 °C.

Brændbarhed: UL746C 5V.

Tæthedsgrad: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C til +35 °C).

Overfladebehandling: RAL 7035.

Godkendelser: CE, GOST. For cULus_UL Listed kontakt venligst vores salgsafdeling.

Levering inkluderer: Krop, låg og lågskruer af polyamid samt monteringskruer.

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required


Inner depth (mm): 115

SPECIFIKATIONER

Farve: Light Gray
Materiale: Polycarbonate
Farvekode: RAL 7035
Finish: Smooth

Table 1/1

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Cover Style	Maksimal monteringsdybde	Vægt
OPCP202013GE	200mm	200mm	132mm	Grey	115mm	1.3kg
OPCP202013TE	200mm	200mm	132mm	Clear	115mm	1.3kg
OPCP203013GE	200mm	300mm	132mm	Grey	115mm	1.7kg
OPCP203013TE	200mm	300mm	132mm	Clear	115mm	1.7kg
OPCP204013GE	200mm	400mm	132mm	Grey	115mm	2kg
OPCP204013TE	200mm	400mm	132mm	Clear	115mm	2kg
OPCP304013TE	300mm	400mm	132mm	Clear	115mm	2kg
OPCP303013TE	300mm	300mm	132mm	Clear	115mm	2.1kg
OPCP303013GE	300mm	300mm	132mm	Grey	115mm	2.2kg
OPCP304013GE	300mm	400mm	132mm	Grey	115mm	2.7kg
OPCP306013TE	300mm	600mm	132mm	Clear	115mm	3.5kg
OPCP306013GE	300mm	600mm	132mm	Grey	115mm	3.6kg
OPCP406013GE	400mm	600mm	132mm	Grey	115mm	4.5kg
OPCP406013TE	400mm	600mm	132mm	Clear	115mm	4.5kg



nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE