


Medium ABS klemkasse, SABP



Denne serie af små ABS-klemkasser, SABP, med en IP 66-, 67-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. SABP-serien er velegnet til krævende miljøer, fordi vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

INDUSTRISTANDARDS

CE UKCA

GOST

IP

FUNKTIONER

Beskrivelse: ABS-kasse, halogen-fri, egnet til indendørs brug. Lav bestandighed mod UV-stråling.

Materiale: Krop: ABS. Almindeligt dæksel: ABS. Gennemsigtigt låg: polycarbonat.

Pakning: Polyurethanpakning integreret i låget.

Temperaturområde: -40 °C til +60 °C.

Brændbarhed: UL94 HB.

Tæthedsgrad: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Overfladebehandling: RAL 7035.

Levering inkluderer: Hus, dæksel og dækselskruer af polyamid samt monteringskruer.

Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number

terminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number

SPECIFIKATIONER

Materiale: ABS
Farve: Light Gray
Farvekode: RAL 7035
Finish: Smooth

Table 1/1


Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Maksimal monteringsdybde	Vægt	Hurtigforsendelse
SABP081308GE	75mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	Nej
SABP081310GE	75mm	125mm	100mm	85.5mm	0.2kg	Nej
SABP081313GE	75mm	125mm	125mm	110.5mm	0.2kg	Nej
SABP131308GE	125mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg	Nej
SABP131310GE	125mm	125mm	100mm	85.5mm	0.3kg	Nej
SABP131313GE	125mm	125mm	125mm	110.5mm	0.3kg	Nej
SABP131808GE	125mm	175mm	75mm	60.5mm	0.3kg	Nej
SABP131808TE	125mm	175mm	75mm		0.3kg	Nej
SABP131810GE	125mm	175mm	100mm	85.5mm	0.4kg	Nej
SABP131810TE	125mm	175mm	100mm		0.4kg	Nej
SABP131813GE	125mm	175mm	125mm	110.5mm	0.4kg	Nej
SABP131813TE	125mm	175mm	125mm		0.4kg	Nej
SABP131815GE	125mm	175mm	150mm	135.5mm	0.5kg	Nej
SABP131815TE	125mm	175mm	150mm		0.5kg	Nej
SABP181808GE	175mm	175mm	75mm	60.5mm	0.5kg	Nej
SABP181810GE	175mm	175mm	100mm	85.5mm	0.5kg	Nej

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Maksimal monteringsdybde	Vægt	Hurtigforsendelse
SABP181813GE	175mm	175mm	125mm	110.5mm	0.5kg	Nej
SABP182508GE	175mm	250mm	75mm	60.5mm	0.5kg	Nej
SABP182508TE	175mm	250mm	75mm		0.5kg	Nej
SABP181815GE	175mm	175mm	150mm	135.5mm	0.6kg	Nej
SABP181815TE	175mm	175mm	150mm		0.6kg	Nej
SABP182510GE	175mm	250mm	100mm	85.5mm	0.6kg	Nej
SABP182510TE	175mm	250mm	100mm		0.6kg	Nej
SABP182515GE	175mm	250mm	150mm	135.5mm	0.6kg	Nej
SABP182515TE	175mm	250mm	150mm		0.6kg	Nej

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Bemærk: Klemkasse med polycarbonat gennemsigtigt dæksel monteret kan bestilles ved at udskifte af GE med TE i varenummeret. Klemkasse fremstillet af polycarbonat kan bestilles ved at udskifte SABP med SPCP i varenummer.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl,

materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE