


Mildt stål IP-beskyttet LCT-stativ, MCI



Serien af kombinerbare gulvmonterede ICT-skabe i lakeret stål, MCI, består af integrerede 19" profiler og en bagdør. Det er en ideel løsning til ICT-anvendelser og kræver kun begrænset monterings tid, da profilerne er formonterede. Indkøb klares nemt med kun ét enkelt varenummer for hele løsningen.

INDUSTRISTANDARDS

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

FUNKTIONER

Materiale: Ramme: 1,5 mm stålplade. Dør: 2 mm stålplade. Topplade 1,5 mm stålplade. Bundplader: 1 mm galvaniseret stål. 19" profiler 2 mm zinkbelagt stål.

Ramme: Sømsvejsede omvendte åbne profiler med 25 mm hulmønster iht. DIN 43660. Inkl. integreret eksternt hulmønster.

Bagdør Monteret med fire hængsler til venstre- eller højreåbning. Inklusive dør ramme med 25 mm hulmønster.

Sidepaneler Leveres som tilbehør.

Roof panel: Aftagelig.

Lås: Espagnolette 4-punktslåsesystem. Påvirker ikke skabets plads indvendigt. Standard dobbelt-bit-lås med 3 mm-indsats. Standardindsatser, cylindre, løftehåndtag og T-håndtag fås som tilbehør.

Bundplader: Består af tre eller fire (D>600) dele.

19" profiler Giver et universelt 19"-hulmønster foran og på siden. Justerbar i dybden med trin på 25 mm."

Jordforbindelse: Alle paneler er jordet igennem deres fittings og leveres med en separat jordingsstuds.

Overfladebehandling: Karm, bagdør og tagplade: Pulverlak RAL 7035 med struktureret overflade. 19" profiler: zinkbelagt stål."

Beskyttelse: Overholder IP 55 | TYPE 12 | IK 10, når almindelig fordør og sidepaneler er monteret.


Monteringskrav Tilføj sidepaneler til lukkede sider. Frontramme kan beklædes med FFC eller monteres med glaseret eller almindelig dør.

Levering: Ramme med monteret bagdør, tagpanel, bundplader. 19" frontprofiler og CIB-fastgørelsesbeslag. Skabe med en højde på 2.200 mm leveres med to CMB-profiler monteret i dybden. Levering omfatter også jordingsbolte. Leveres på en palle med samme bredde som skabet, hvilket muliggør tilpasning uden afmontering fra pallen. Al emballeringsmateriale kan genbruges.

SPECIFIKATIONER

Body Thickness:	1.5mm
Dørtykkelse:	2mm
Farve:	Light Gray
Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling; Forzinket Stål
Farvekode:	RAL 7035

Table 1/1					
Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Rack Units	Hurtigforsendelse
MCI11066R5	1100mm	600mm	600mm	22U	Nej
MCI14086R5	1400mm	800mm	600mm	29U	Nej
MCI16066R5	1600mm	600mm	600mm	33U	Nej
MCI18066R5	1800mm	600mm	600mm	38U	Nej
MCI18068R5	1800mm	600mm	800mm	38U	Nej
MCI18086R5	1800mm	800mm	600mm	38U	Nej
MCI20066R5	2000mm	600mm	600mm	42U	Nej
MCI20068R5	2000mm	600mm	800mm	42U	Nej
MCI20086R5	2000mm	800mm	600mm	42U	Nej
MCI20088R5	2000mm	800mm	800mm	42U	Nej
MCI22066R5	2200mm	600mm	600mm	47U	Nej
MCI22068R5	2200mm	600mm	800mm	47U	Nej
MCI22086R5	2200mm	800mm	600mm	47U	Nej
MCI22088R5	2200mm	800mm	800mm	47U	Nej



nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE