

Monteringsramme, UMF



Modulære komponenter kan være formonteret, og rammen kan justeres til den ønskede dybde med henblik på f.eks. at fastgøre stort udstyr.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Til enkel montering af DIN-skinnekomponenter. DIN-skinnerne er justerbare i højden.

Materiale: Galvaniseret stål.

Levering inkluderer: Lodrette profiler, forstærkede DIN-skinner, støttebeslag og monteringstilbehør.

Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures

Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure

The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth

The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth

SPECIFIKATIONER

Finish: Galvaniseret
Materiale: Galvaniseret Stål

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Module Quantity	DIN Rail	Enclosure Material	Hurtigforsendelse
UMF5403	515mm	415mm	54	3	Polyester	Nej
UMF3202	315mm	215mm	12	3	Polyester	Nej
UMF6403	615mm	415mm	54	3	Polyester	Nej
UMF4302	415mm	315mm	24	3	Polyester	Nej
UMF7503	735mm	535mm	88	4	Polyester	Nej
UMF8604	835mm	635mm	96	4	Polyester	Nej
UMF10805	1035mm	835mm	180	5	Polyester	Nej

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE