


19" partiel højde monteringsprofiler, CIPP



Disse delprofiler, som kan justeres i højden og dybden, giver mulighed for at montere 19" udstyr, mens kunden fortsat har adgang til de komponenter, der er monteret på monteringspladen inde i skabet.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Partiel højde 19" vertikale profiler for at opfylde krav til 482.6 mm montering på alle sider. Justerbar i dybden i trin på 25 mm ved brug af CLPK klik-i profiler.

Materiale: 2 mm forzinket.

Pakke størrelse: 2 stk. med monteringsmateriale.

Monteringskrav: Til anvendelse med CIC beslag i 800 mm brede skabe.

SPECIFIKATIONER

Tykkelse: 2mm
Materiale: Lakeret Stål
Finish: Forzinket Stål

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Rack Units	Enclosure Material	Hurtigforsendelse
CIPP06	267mm	45mm	29mm	6U	Lakeret Stål	Nej
CIPP09	400mm	45mm	29mm	9U	Lakeret Stål	Nej
CIPP10	445mm	45mm	29mm	10U	Lakeret Stål	Nej
CIPP11	489mm	45mm	29mm	11U	Lakeret Stål	Nej
CIPP13	578mm	45mm	29mm	13U	Lakeret Stål	Nej
CIPP15	667mm	45mm	29mm	15U	Lakeret Stål	Nej
CIPP18	800mm	45mm	29mm	18U	Lakeret Stål	Nej

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE