


One-Piece konsoller i rustfrit stål, MPGS



Den kompakte lakeret stål-konsol, MPGS, i en IP 55/IP 55-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare. Den har et hængslet pultpanel, og det ergonomiske design muliggør nem installation og adgang til HMI-udstyr. Det øger også den tilgængelige monteringsplads. Denne konsol kan installeres i stort set ethvert miljø, afhængig af gradniveau.

INDUSTRISTANDARDS

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKTIONER

Materiale: AISI 304L forsløbet rustfrit stål / AISI 316L (på anmodning) Krop og dør: 2 mm. Bagpanel: 1,5 mm. Bundplader: 1,5 mm. Monteringsplade: 2,5 mm galvaniseret stål.

Krop: Bukket og sømsvejset. Konsolkonstruktion omfatter en base, der giver en afstand mellem gulvet og den nederste del af døren/e, der fungerer som en integreret sokkel.

Døre og paneler: Enkelt foldet overflade monteret med hængsler, der tillader venstre og højre åbning til bunddøren. Vinkel 12° fra vandret. Skjulte hængsler på øverste kant tillader 90° åbning. Panel holdes åbent af selvindgreb/selvfrigørende mekanisk panelstag. Dobbeldør på 1200 brede bundenheder.

Monteringsplade: Standard monteringsplade i basisenhed.

Lås: Dobbelt-bit 3 mm låse til toppanel. Til bund, to dobbeltbitte 3 mm låse.

Kabelindgang: Bunden er åben af hensyn til kabeladgang. Bundplade til kabelforskrumning leveres som standard.

Jordforbindelse: M8 gevindstifter på krop, dør, toppanel og bagpanel.

Overfladebehandling: 400 forsløbet rustfrit stål.

Beskyttelse: Enkelt dør IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Dobbeldør IP 55 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Levering: Monteringsplade og passende møtrikker og spændeskiver til jording. Konsollen leveres på en træpalle.

SPECIFIKATIONER

Body Thickness: 2mm
Dørtykkelse: 2mm
Finish: Poleret

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Panelstørrelse	Maksimal monteringsdybde	Vægt
MPGS06	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS06-316	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm	60kg
MPGS08	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS08-316	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm	73.72kg
MPGS10	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS10-316	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm	80kg
MPGS12	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg
MPGS12-316	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm	90.67kg

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Bemærk: Kun 1200 mm brede konsoller har dobbeltdør. På forespørgsel:

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE