


Kontrolpanel, OICP



Skabet til operatørbetjeningspanel i aluminium, OICP, har et forhåndsbearbejdet hulmønster for at muliggøre den ønskede fiksering på en svingarm plus en aftagelig frontplade ved en IP 65-beskyttelsesgrad. Komponenter kan let monteres takket være den aftagelige frontplade, men vil også være let tilgængelige via et aftageligt bagpanel. Sidehåndtag på skabet giver mulighed for nem flytning af skabet til den ønskede arbejdsstilling. Aluminiumskabinettet vil sprede mere varme end et kabinet i lakeret stål, hvilket kan eliminere behovet for ekstra ventilation.

INDUSTRISTANDARDS

CE UKCA

EAC

GOST

FUNKTIONER

Materiale: Skab: Al Mg Si05, bagplade: Al Mg, og hjørner: AISI 12.

Tæthedsgad: IP 65.

Overfladebehandling: Skab og bagplade: Anodiseret aluminium, og hjørner: RAL 7016.

Monteringskrav: OICP frontpanelet skal bestilles separat.

Levering inkluderer: Skab, påskruet bagplade, monteringsset til frontplade samt monteringsstilbehør.

SPECIFIKATIONER

Materiale:	Aluminium
Farve:	Anthracite Gray
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farvekode:	RAL 7016

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Vægt	Hurtigforsendelse
OICP343920	345mm	395mm	200mm	7kg	Nej
OICP395220	398mm	525mm	200mm	9kg	Nej
OICP305220	309mm	525mm	200mm	7.9kg	Nej
OICP355220	345mm	525mm	200mm	8.3kg	Nej
OICP414720	415mm	470mm	200mm	8.5kg	Nej
OICP495420	495mm	542mm	200mm	10.3kg	Nej

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Skabets udvendige mål forøges med 16.5 mm på den side hvor der er en grebsprofil.

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE