

Sokler, MSVS



Soklen muliggør kabelføring uden begrænsninger. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet.

FUNKTIONER

Beskrivelse: 4 U-sektionssidestykker fastgjort med skruer på hjørnesektionerne. Sokkelhøjde 100 mm. Bearbejdning påkrævet.

Materiale: 2 mm AISI 304 / AISI 316L slebet rustfrit stål.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Pakke størrelse: 1 stk med monteringsmateriale.

SPECIFIKATIONER

Tykkelse: 2mm
Finish: Poleret

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Enclosure Material	Produktfamilie
MSVS1103	100mm	1000mm	300mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
MSVS1103-316	100mm	1000mm	300mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted
MSVS1123	100mm	1200mm	300mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
MSVS1123-316	100mm	1200mm	300mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted
MSVS1124	100mm	1200mm	400mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
MSVS1124-316	100mm	1200mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted
MSVS1063	100mm	600mm	300mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
MSVS1063-316	100mm	600mm	300mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted
MSVS1083	100mm	800mm	300mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
MSVS1083-316	100mm	800mm	300mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted
MSVS1084	100mm	800mm	400mm	Stainless Steel 304	Lakeret Stål	Wall Mounted
MSVS1084-316	100mm	800mm	400mm	Rustfrit Stål 316L	Lakeret Stål	Wall Mounted

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE