

Tagmonteret luft-til-vand varmeveksler, BIT



Industrielle luft-til-vand varmevekslere fjerner varme fra skabe ved hjælp af afkølet væske, som giver en pålidelig og vedligeholdelsesfri løsning til køling af skabe.

CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

Overfladebehandling: RAL 7035 til versioner i galvaniseret stål.

Indvendigt temperaturområde: +20 °C til +60 °C

Omgivelsestemperaturområde: +1 °C til +70 °C

Pakkeantal: 1

SPECIFIKATIONER

Cable Length:	3m
Nominel frekvens:	50 – 60Hz
Materiale:	Galvaniseret Stål
Beskyttelsesgrad:	IP55

Table 1/1

Katalognummer	Kapacitet Watt ved Δt 25°C	Nominel spænding	Højde	Bredde	Dybde	Hurtigforsendelse
BIT25BX0B	2500W	230V	270mm	400mm	540mm	Nej
BIT25CX0B	2500W	115V	270mm	400mm	540mm	Nej

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE