

19"hylde, VSF



Denne hylde kan justeres i højden og giver yderligere monteringsmuligheder og højere lasteevne. Det er desuden udstyret med ventilationsåbninger for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation i skabet.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Maksimal belastningskapacitet, når den er monteret direkte på 19 "profiler, front og bag. Ventilationsåbninger.

Materiale: 1.5 mm stål.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Pakke størrelse: 1 hylde med monteringsmateriale.

Maximum load capacity: 1200 N

SPECIFIKATIONER

- Tykkelse:** 1.5mm
Farve: Light Gray
Materiale: Lakeret Stål
Finish: Struktur Pulvermaling
Farvekode: RAL 7035

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Load Rating	Enclosure Material	Hurtigforsendelse
VSF1470	19mm	468mm	468mm	1200N	Lakeret Stål	Nej
VSF1406	19mm	404mm	404mm	1200N	Lakeret Stål	Nej
VSF1597	19mm	595mm	595mm	1200N	Lakeret Stål	Nej

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE