

Sidesokler | Gulvskabe, PS



Den ekstra plads, der skabes af soklen, lukkes af ved hjælp af disse paneler for at begrænse adgangen til dette område.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Sidepaneler til at dække åbningerne i siderne af PF/PV soklerne. Dobbeltbukkede paneler for maksimal styrke. Kompatibel med kombinerbare og semi-kompakte skabsserie.

Materiale: 1.5 mm stålplade.

Overfladebehandling: Strukturpulvermaling RAL 7022.

Pakke størrelse: 2 paneler. Monteringsmateriale medfølger PF/PV.

SPECIFIKATIONER

Tykkelse:	1.5mm
Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farvekode:	RAL 7022
Farve:	Umbra Gray

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Enclosure Material	Produktfamilie	Hurtigforsendelse
PS1030	100mm	300mm	27mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
PS1050	100mm	500mm	27mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
PS2050	200mm	500mm	27mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
PS1040	100mm	400mm	27mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
PS2040	200mm	400mm	27mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
PS1060	100mm	600mm	27mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
PS2060	200mm	600mm	27mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
PS1080	100mm	800mm	27mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
PS2080	200mm	800mm	27mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
PS2030	200mm	300mm	27mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
PS1100	100mm	999mm	27mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej
PS2100	200mm	999mm	27mm	Lakeret Stål	Free-Standing	Nej

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE