


Lille ABS klemkasse, DABP



Serien af ABS-klemkasser, DABP, med en IP 66-, IP-67-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. DABP-serien er velegnet til krævende miljøer, fordi vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

INDUSTRISTANDARDS

CE
UKCA
GOST
IP

FUNKTIONER

Beskrivelse: ABS-kasse, halogen-fri, egnet til indendørs brug. Lav bestandighed mod UV-stråling.

Materiale: Krop: ABS. Almindeligt dæksel: ABS. Gennemsigtigt låg: polycarbonat.

Pakning: Polyurethanpakning integreret i bokslåget.

Temperaturområde: -40 °C til +60 °C.

Brændbarhed: UL94 HB.

Tæthedsgrad: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Overfladebehandling: RAL 7035.

Levering inkluderer: Hus, dæksel, dækselskrue er i rustfrit stål, monteringskrue og blindprop i polyamid.

Low UV radiation resistance

Polyurethane gasket integrated in the box cover

Temperature resistance: -40 °C to +60 °C

Flammability: UL94 HB

Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made from polyamide

SPECIFIKATIONER

Materiale: ABS
Farve: Light Gray
Finish: Smooth

Table 1/1


Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Maksimal monteringsdybde	Vægt	Hurtigforsendelse
DABP080806GE	80mm	82mm	86mm	42mm	0.1kg	Nej
DABP080809GE	80mm	82mm	56mm	72mm	0.1kg	Nej
DABP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.15kg	Nej
DABP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	Nej
DABP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.2kg	Nej
DABP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.2kg	Nej
DABP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	Nej
DABP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.25kg	Nej
DABP121609GE	120mm	160mm	91mm	77mm	0.35kg	Nej
DABP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.35kg	Nej
DABP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	Nej
DABP050504GE	53mm	55mm	36mm	27.5mm	0.5kg	Nej
DABP162409GE	160mm	240mm	91mm	77mm	0.55kg	Nej
DABP162412GE	160mm	240mm	121mm	107mm	0.7kg	Nej
DABP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.8kg	Nej
DABP233009GE	230mm	300mm	86mm	72mm	0.85kg	Nej

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Maksimal monteringsdybde	Vægt	Hurtigforsendelse
DABP233011GE	230mm	300mm	111mm	97mm	1kg	Nej

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Bemærk: Klemkasse med polycarbonat gennemsigtigt dæksel monteret kan bestilles ved at udskifte GE med TE i varenummeret..

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE