


Lille polycarbonat klemkasse, DPCP



Serien af klemkasser i polykarbonat, DPCP, med en IP 66-, IP-67-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. DPCP-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer, selv på steder, hvor der er direkte sollys, takket være dens modstandsdygtighed over for UV-stråling. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

INDUSTRISTANDARDS

CE
UKCA
GOST
IP

FUNKTIONER

Beskrivelse: Kasse af Polycarbonat, halogen-fri, velegnet til udendørs brug. Selvlukkende materiale og UV bestandig.

Materiale: Polycarbonat.

Pakning: Polyurethanpakning integreret i kasselåget.

Temperaturområde: -40 °C til +80 °C.

Brændbarhed: UL746C 5V.

Tæthedsgrad: 66, 67 | IK 08 (-25 °C til +35 °C).

Overfladebehandling: RAL 7035.

Godkendelser: CE, GOST. Ved cULus_UL Listed godkendelser, kontakt venligst vores salgsafdeling.

Levering inkluderer: Krop, låg, lågskruer af rustfrit stål, monteringsskruer og blindpropper af polyamid.

Flammability: UL746C 5V

Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C)

Delivery: Body, cover, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide

SPECIFIKATIONER

Farve: Light Gray
Materiale: Polycarbonate
Farvekode: RAL 7035
Finish: Smooth

Table 1/1


Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Maksimal monteringsdybde	Vægt	Hurtigforsendelse
DPCP050504GE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	Nej
DPCP050504TE	53mm	53mm	36mm	27.5mm	0.05kg	Nej
DPCP050704TE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.06kg	Nej
DPCP050704GE	53mm	65mm	36mm	25mm	0.08kg	Nej
DPCP080806TE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.13kg	Nej
DPCP080806GE	80mm	82mm	56mm	42mm	0.15kg	Nej
DPCP080809GE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.15kg	Nej
DPCP080809TE	80mm	82mm	86mm	72mm	0.16kg	Nej
DPCP081206TE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.17kg	Nej
DPCP081606TE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.19kg	Nej
DPCP081206GE	80mm	120mm	56mm	42mm	0.2kg	Nej
DPCP081209GE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg	Nej
DPCP121206GE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg	Nej
DPCP081209TE	80mm	120mm	86mm	72mm	0.21kg	Nej
DPCP121206TE	120mm	122mm	56mm	42mm	0.22kg	Nej
DPCP081606GE	80mm	160mm	56mm	42mm	0.25kg	Nej

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Maksimal monteringsdybde	Vægt	Hurtigforsendelse
DPCP081609TE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.26kg	Nej
DPCP121209TE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.29kg	Nej
DPCP081609GE	80mm	160mm	86mm	72mm	0.3kg	Nej
DPCP121209GE	120mm	122mm	86mm	72mm	0.3kg	Nej
DPCP121609GE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.35kg	Nej
DPCP121609TE	120mm	160mm	91mm	77.5mm	0.36kg	Nej
DPCP122009GE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.4kg	Nej
DPCP152008GE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg	Nej
DPCP122009TE	120mm	200mm	86mm	72mm	0.42kg	Nej
DPCP152008TE	150mm	200mm	76mm	62mm	0.42kg	Nej
DPCP162409GE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.6kg	Nej
DPCP162409TE	160mm	240mm	91mm	77.5mm	0.61kg	Nej
DPCP162412TE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.74kg	Nej
DPCP162412GE	160mm	240mm	121mm	107.5mm	0.75kg	Nej
DPCP233009GE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.95kg	Nej
DPCP233009TE	230mm	300mm	86mm	72.5mm	0.97kg	Nej
DPCP233011GE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.1kg	Nej
DPCP233011TE	230mm	300mm	111mm	97.5mm	1.11kg	Nej

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Bemærk: Klemkasse med gennemsigtig dæksel kan bestilles ved at udskifte GE med TE i varenummer.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE