

Svingramme sidemonteret, ESFS



En svingramme til 19" udstyr, som giver ekstra plads til montering af sådant udstyr, samt adgang til bagsiden af monterede komponenter og udstyr efter åbning. Den giver også ekstra plads på låsesiden af 19" profilerne for at optimere den brugbare dybde til udstyr, som skal monteres på svingrammen.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Svingramme i fuld højde til 19" komponenter muliggør venstre- og højreåbning med greb over fuld højde. Kan bruges i kombinerbare stålskabe samt kompakte skabe. Hængsler er designet til at give ekstra indbygningsdybde. Justerbart tophængsel til firkantet montering på svingrammen. Stiv W-formet rammeprofil til tungt udstyr. Forzinkede 19" lodrette profiler til direkte jording af de monterede komponenter. Er som standard udstyret med 130° hængsler. Fuld adgang til skabets åbning opnås gennem brug af 180° hængsler ESFH180. Ved montering brug tværgående støtteskiner ESFB. Dybdestøtte og enkel kabelføring opnås med dybdemonteringsplade SFMP. Justerbar i dybden i trin på 12.5 mm.

Maksimal belastning: 1800 N - leveres med selv-positionerende enhed.

Lås: Dobbelt-bit 3 mm espagnolet (andre låsefunktioner er mulige).

Materiale: 19" lodrette profiler 2 mm forzinket stål. Ramme: 2 mm lodrette profiler og 3 mm vandrette profiler.

Overfladebehandling: Paneler i RAL 7035 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 1 svingramme med hængsler.

Monteringskrav: ESFS til 800 og 1000 mm brede kombinerbare stålskabe. Tilføj ESFB til montering i kombinerbare stålskabe.

SPECIFIKATIONER

- Tykkelse:** 3mm
- Materiale:** Lakeret Stål
- Finish:** Forzinket Stål

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Rack Units	Enclosure Material	Hurtigforsendelse
ESFS368	1800mm	694mm	80mm	36U	Lakeret Stål	Nej
ESFS318	1600mm	694mm	80mm	31U	Lakeret Stål	Nej
ESFS408	2000mm	694mm	80mm	40U	Lakeret Stål	Nej
ESFS458	2200mm	694mm	80mm	45U	Lakeret Stål	Nej
ESFS278	1400mm	694mm	80mm	27U	Lakeret Stål	Nej

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE