

T-serien, Compact



T-serien, kompakt, udendørs klimaanlæg leverer et kompakt fodaftryk for at minimere behovet for plads og maksimere kapaciteten. Det diskrete design får dem til at passe ind på en fabrik eller i udendørs omgivelser. Hver enhed er udstyret med komponenter, der er modstandsdygtige over for korrosion, kompressorvarmeeenheder og centrale trykknapper for optimal udendørs ydeevne.

INDUSTRISTANDARDS

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

FUNKTIONER

Kompakt fodaftryk for at minimere fast ejendom og maksimere kapaciteten

Modeller til 115, 230 og 460 VAC strømindgang

Udendørs model driftstemperatur spænder fra -40 F/-40 C til 131 F/55 C.

UL-noteret for at spare kunderne tid og penge med agenturgodkendelser (nogle modeller UL Recognised)

Malet galvaniseret eller rustfrit stålpladedæksel til robuste fabriks- og udendørsmiljøer

Pålidelig mekanisk termostat på kabinettets side af enheden

Dobbelte kondensatorsideluftbevægere giver redundans ved ydeevne

Det genanvendelige netfilter i aluminium beskytter spolerne og giver maksimal køleydelse.

Udvendige og fuldt forsænkede monteringsmuligheder på mange modeller

Flanger, der er lette at montere

Hver enhed er funktionelt testet før forsendelse

Standard udendørs klimaanlæg modeller omfatter: Termostat, korrosionsbestandige komponenter, fejlafbryder, kompressorvarmer, hovedtrykstyring, kabinetvarmeapparat og R134A kølemiddel

Monteringsdele, pakninger og brugervejledning, der leveres sammen med enheden

Produkt T150116G120 er kun til indendørs brug

SPECIFIKATIONER

Tykkelse: 1.21mm

Table 1/1						
Katalognummer	Nominel kapacitet Btu/t	Nominel kapacitet Watt	Nominel spænding	Antal faser	Materiale	Finish
T150116G120	800Btu/h	235W	115V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T150116G152	800Btu/h	235W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T150116G100	800Btu/h	235W	115V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T150116G150	800Btu/h	235W	115V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T150116G151	800Btu/h	235W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T150126G100	900Btu/h	264W	230V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T150126G104	900Btu/h	264W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T150126G120	900Btu/h	264W	230V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T150126G150	900Btu/h	264W	230V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T200216G100	2000Btu/h	586W	115V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T200216G150	2000Btu/h	586W	115V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T200216G155	2000Btu/h	586W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200216G157	2000Btu/h	586W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200226G100	2000Btu/h	586W	230V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T200226G103	2000Btu/h	586W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T200226G150	2000Btu/h	586W	230V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T200226G158	2000Btu/h	586W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3

Katalognummer	Nominel kapacitet Btu/t	Nominel kapacitet Watt	Nominel spænding	Antal fiber	Materiale	Finish
T200246G400	2000Btu/h	586W	460V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T200246G401	2000Btu/h	586W	460V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T290416G150	4000Btu/h	1172W	115V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T290416G159	4000Btu/h	1172W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430616G102	6303Btu/h	1846W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430616G150	6303Btu/h	1846W	115V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T430816G150	8100Btu/h	2374W	115V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T430816G153	8100Btu/h	2374W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430826G108	8200Btu/h	2403W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T431016G102	11000Btu/h	3224W	115V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T431016G150	11000Btu/h	3224W	115V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T431026G104	10200Btu/h	2989W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T290426G150	4000Btu/h	1172W	230V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T290426G161	4000Btu/h	1172W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430626G150	6600Btu/h	1934W	230V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T430626G159	6600Btu/h	1934W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T430826G150	8200Btu/h	2403W	230V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T501226G125	12407Btu/h	3636W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3
T501226G150	12407Btu/h	3636W	230V	1	Lakeret Stål	Struktur Pulvermaling
T531926G109	20400Btu/h	5978W	230V	1	Stainless Steel 304	Brushed #3

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

*Se specifikationsarket for komplette produktspecifikationer, ydelseskurver og detaljerede tegninger

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE