

Klemkasse i lakeret stål, STB



Serien af lakeret stål-klemkasser, STB, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. STB-serien er velegnet til krævende indendørs miljøer. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKTIONER

Materiale: 1.2 mm lakeret stål.

Krop: Kantbukknet og sømsvejst. Fire huller 8.5 mm diameter til fastgørelse på væg. 4 M6x13 studser til fastgørelse af bundprofiler / montageplade.

Pakning: Tættes ved hjælp af opskummet pakning i Polyurethan (PUR).

Jordforbindelse: Jordbolte M8x18 i krop og låg, M8 møtrikker, spændskiver og jordingslabels.

Tæthedsgrad: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Overfladebehandling: RAL 7035, strukturpulvermaling.

Levering inkluderer: Krop, låg, lågskruer, monteringskruer, blindpropper og jordingsfaciliteter.

SPECIFIKATIONER

Body Thickness:	1.2mm
Dørtykkelse:	1.2mm
Farve:	Light Gray
Materiale:	Lakeret Stål
Finish:	Struktur Pulvermaling
Farvekode:	RAL 7035

Table 1/1


Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Vægt	Hurtigforsendelse
STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg	Nej
STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg	Nej
STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg	Nej
STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg	Nej
STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg	Nej
STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg	Nej
STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg	Nej
STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg	Nej
STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg	Nej
STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg	Nej
STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg	Nej
STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg	Nej
STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg	Nej
STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg	Nej
STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg	Nej

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Vægt	Hurtigforsendelse
STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg	Nej
STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg	Nej
STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg	Nej
STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg	Nej
STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg	Nej
STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg	Nej

YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

Panel sold separately.

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE