

Klemkasse i rustfrit stål, SSTB



Serien af rustfrit stål-klemkasser, SSTB, med en IP 66-beskyttelsesgrad, findes som hyldevare i mange forskellige størrelser. SSTB-serien er velegnet til indendørs og udendørs miljøer takket være sin korrosionsbestandighed. Vand og støv forhindres i at komme ind i klemkassen, hvorved risikoen for komponentfejl elimineres sammen med unødvendig nedetid.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, EAC

FUNKTIONER

Materiale: AISI 304L slebet rustfrit stål. Krop: 1 mm. Låg: 1.5 mm rustfrit stål / AISI 316L (på forespørgsel).

Krop: Bukket og fuldsvejst. Fire M6x13 tapskruer til fastgørelse af bundprofil/monteringsplade. For at lette monteringen er hvert hjørne på bagsiden af skabet lasermærket for præcist at angive, hvor hullerne skal bores, og hvor der skal monteres AWS- vægmonteringsbeslag.

Pakning: Forsegling er sikret med en indsprøjtet polyuretanpakning. Ved AISI 316L er forsegling sikret med en indsprøjtet silikonepakning.

Jordforbindelse: Jordingsstuds M8x18 mm i skabskrop og låg, spændskiver og jordingslabels.

Tæthedsgrad: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.

Overfladebehandling: 400 slebet rustfrit stål.

Levering inkluderer: Krop, låg, lågskruer, monteringskruer, blindpropper og jordingsfaciliteter.

SPECIFIKATIONER

Body Thickness: 1mm
Dørtykkelse: 1.5mm
Finish: Poleret


Table 1/1

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Vægt	Hurtigforsendelse
SSTB151508	150mm	150mm	80mm	Stainless Steel 304	1.1kg	Nej
SSTB151508-316	150mm	150mm	80mm	Stainless Steel 316	1.1kg	Nej
SSTB151512	150mm	150mm	120mm	Stainless Steel 304	1.3kg	Nej
SSTB151512-316	150mm	150mm	120mm	Stainless Steel 316	1.3kg	Nej
SSTB153008	150mm	300mm	80mm	Stainless Steel 304	1.9kg	Nej
SSTB153008-316	150mm	300mm	80mm	Stainless Steel 316	1.8kg	Nej
SSTB153012	150mm	300mm	120mm	Stainless Steel 304	2.2kg	Nej
SSTB153012-316	150mm	300mm	120mm	Stainless Steel 316	2.15kg	Nej
SSTB202008	200mm	200mm	80mm	Stainless Steel 304	1.7kg	Nej
SSTB202008-316	200mm	200mm	80mm	Stainless Steel 316	1.65kg	Nej
SSTB202012	200mm	200mm	120mm	Stainless Steel 304	2kg	Nej
SSTB202012-316	200mm	200mm	120mm	Stainless Steel 316	1.9kg	Nej
SSTB203008	200mm	300mm	80mm	Stainless Steel 304	2.3kg	Nej
SSTB203008-316	200mm	300mm	80mm	Stainless Steel 316	2.25kg	Nej
SSTB203012	200mm	300mm	120mm	Stainless Steel 304	2.7kg	Nej
SSTB203012-316	200mm	300mm	120mm	Stainless Steel 316	2.55kg	Nej
SSTB204008	200mm	400mm	80mm	Stainless Steel 304	2.9kg	Nej

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Vægt	Hurtigforsendelse
SSTB204008-316	200mm	400mm	80mm	Stainless Steel 316	2.8kg	Nej
SSTB204012	200mm	400mm	120mm	Stainless Steel 304	3.3kg	Nej
SSTB204012-316	200mm	400mm	120mm	Stainless Steel 316	3.15kg	Nej
SSTB205012	200mm	500mm	120mm	Stainless Steel 304	4.1kg	Nej
SSTB205012-316	200mm	500mm	120mm	Stainless Steel 316	3.9kg	Nej
SSTB206012	200mm	600mm	120mm	Stainless Steel 304	4.8kg	Nej
SSTB206012-316	200mm	600mm	120mm	Stainless Steel 316	4.55kg	Nej
SSTB208012	200mm	800mm	120mm	Stainless Steel 304	6.2kg	Nej
SSTB208012-316	200mm	800mm	120mm	Stainless Steel 316	5.9kg	Nej
SSTB303008	300mm	300mm	80mm	Stainless Steel 304	3.2kg	Nej
SSTB303008-316	300mm	300mm	80mm	Stainless Steel 316	3.05kg	Nej
SSTB303012	300mm	300mm	120mm	Stainless Steel 304	3.6kg	Nej
SSTB303012-316	300mm	300mm	120mm	Stainless Steel 316	3.45kg	Nej
SSTB304012	300mm	400mm	120mm	Stainless Steel 304	4.5kg	Nej
SSTB304012-316	300mm	400mm	120mm	Stainless Steel 316	4.3kg	Nej
SSTB305012	300mm	500mm	120mm	Stainless Steel 304	5.4kg	Nej
SSTB305012-316	300mm	500mm	120mm	Stainless Steel 316	5.1kg	Nej
SSTB306012	300mm	600mm	120mm	Stainless Steel 304	6.4kg	Nej
SSTB306012-316	300mm	600mm	120mm	Stainless Steel 316	6.1kg	Nej
SSTB404012	400mm	400mm	120mm	Stainless Steel 304	5.8kg	Nej

Katalognummer	Højde (H)	Bredde (W)	Dybde (D)	Materiale	Vægt	Hurtigforsendelse
SSTB404012-316	400mm	400mm	120mm	Stainless Steel 316	5.4kg	Nej
SSTB406012	400mm	600mm	120mm	Stainless Steel 304	8.1kg	Nej
SSTB406012-316	400mm	600mm	120mm	Stainless Steel 316	7.55kg	Nej
SSTB408012	400mm	800mm	120mm	Stainless Steel 304	10.3kg	Nej
SSTB408012-316	400mm	800mm	120mm	Stainless Steel 316	9.7kg	Nej

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE