


Termostat, ETR200



Denne justerbare temperaturtermostat, ETR200, til alle skabe, med enten en normalt åben (NO) eller normalt lukket (NC) kontakt, anvendes til styring af installerede enheder. Sådanne enheder kan være en filterblæser eller en varmeblæser, som skal tænde eller slukke ved det ønskede temperaturniveau, der er indstillet af brugeren. Resultatet er reducerede driftsomkostninger. Produktets alsidighed er høj, da enten køling eller opvarmning kan styres af to forskellige typer af kontakter, der er placeret i den samme termostat.

INDUSTRISTANDARDS

UL 508A Component Recognized

cULus_UL Listed

CE

EAC

FUNKTIONER

Beskrivelse: Termostat skiftekontakt til styring af alle typer vane og køleenheder. Føleret elementet er fremstillet af termostatisk bimetal. Monteringsclips til 35 mm DIN-skinne (EN 60715).

Materiale: Plastic UL94 V0, lys grå.

Indstillings område: 0 °C til +60 °C. Skiftende temperaturforskel under 3 °K og tolerance ± 3 °K.

Afbryder kapacitet: NC kontakt: 100-250 V AC, 10(2) A. NO kontakt, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC kun drift. 24 V DC: 30 W. Værdi i parentes for induktiv belastning.

Driftstemperatur: -40 °C til +80 °C.

Service life: >100,000 koblinger.

Tilslutning: Skrueklemmer til kabel (0.5 - 2.5 mm²).

Tæthedegrad: IP 20.

Godkendelser: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Overfladebehandling: RAL 7035.

Pakke størrelse: 1 stk.

Setting range: 0 °C to +60 °C; switching temperature difference less than 3 °K, and switching point tolerance ± 3 °K

Switch capacity: NC contact, 100-250 V AC, 10(2) A. NO contact, 100-250 V AC, 5(2) A, for 230 V AC operation only; 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load

Operating temperature: -40 °C to +80 °C

Service life: > 100,000 cycles

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
ETR200	60mm	37mm	53mm	Plastik	Smooth	Light Gray

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE