


Universalsamleskinneadapter 200-250 A, W060



Adaptore til universalsamleskinne med bevægelige fastgørelsesskinner.

INDUSTRISTANDARDE

UL

CSA

GL

DNV-GL

FUNKTIONER

Beskrivelse: 3-polet universalsamleskinneadapter 200 - 250 A, med bevægelige fastgørelsesskinner med M4-glidemøtrikker til sikker montering af omskifteenheder.

Nominel spænding: 690 V.

For samleskinner: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Effektafledning ved 80% belastning: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).

Pakke størrelse: 1 stk.

Godkendelser: CSA, UL, GL DNV GL.

For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10

Power dissipation at 80% load: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168)

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Materiale	Finish	Farve
32168	320mm	110mm	101mm	Plastik, Stål	Smooth	Light Gray
32214	222mm	108mm	101mm	Plastik, Stål	Smooth	Light Gray

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE