


Universel tilslutningsklemkasse, WO60



Terminaler til tilslutning af runde ledere på flade samleskinner på 1,5 mm² til 120 mm².

INDUSTRISTANDARDE

UL

CSA

GL

DNV-GL

FUNKTIONER

Beskrivelse: Universal leder klemkasse med integreret holdefjeder, klemmeskrue og åbent klemkasserum.

Nominel spænding: 690 V.

Godkendelser: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Indication of nominal cross-section and tightening torque is noted on the terminal

Can be used with cover cap 01590

Universal conductor terminal with integrated holding spring, a captive clamping screw, and open terminal space

Rated voltage: 690 V

SPECIFIKATIONER

Materiale: Lakeret Stål

Finish: Plated

Table 1/1

Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Tilslutningstype	Maksimal strøm	Pakke mængde
01068	15mm	17mm	21mm	16 - 120 mm ²	440A	25
01284	7.5mm	7.5mm	21mm	1.5 - 16 mm ²	180A	100
01285	11mm	10.5mm	21mm	4 - 35 mm ²	270A	50
01287	14mm	14mm	21mm	16 - 70 mm ²	400A	25
01289	7.5mm	7.5mm	21mm	1.5 - 16 mm ²	180A	100
01203	15mm	17mm	21mm	16 - 120 mm ²	440A	25
01290	11mm	10.5mm	21mm	4 - 35 mm ²	270A	50
01292	14mm	14mm	21mm	16 - 70 mm ²	400A	25

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE