

# Ventilerede front/bag sokler | Gulvskabe, PV



Den forreste og bageste sokkel muliggør kabelføring uden begrænsninger i overensstemmelse med VDE 0113-standarden. Det bliver nemt at montere kabler, da soklen skaber ekstra plads under skabet. Ventilationsåbningerne giver mulighed for naturlig ventilation i dette område under skabet.

## FUNKTIONER

Beskrivelse: Front- og bagsektioner på sokler med ventilerede paneler. Anbefales i kombination med CVB ventileret bundplade. Til kabelføring uden restriktioner og i overensstemmelse med VDE 0113. Soklen består af fire hjørnestøtter med aftagelige frontdæksler. PS sidepanelerne bestilles separat. Alle paneler er dobbeltbukkede for ekstra styrke. Leveres kun i højde på 100 mm.

Materiale: Hjørnestykker i 2 mm og paneler i 1.5 mm lakeret stål.

Overfladebehandling: RAL 7022 struktur pulvermaling.

Pakke størrelse: 1 sæt med 4 hjørnestykker inklusive dæksler. 1 front- og 1 bagpanel med monteringsmateriale til sidepaneler PS og tværgående profiler PCP.

Monteringskrav: Tilsæt sidepaneler PS for komplet sokkel. Ved kombination af skabe anbefales det at tilføje tværgående paneler PCP til støtte af kabelkanal og ekstra stivhed. Brug ventilerede bundplader CVB for at få bedre ventilation.

SPECIFIKATIONER

- Tykkelse:** 1.5mm
- Materiale:** Lakeret Stål
- Finish:** Struktur Pulvermaling
- Farvekode:** RAL 7022
- Farve:** Umbra Gray

| Table 1/1     |       |        |       |                    |                |                   |
|---------------|-------|--------|-------|--------------------|----------------|-------------------|
| Katalognummer | Højde | Bredde | Dybde | Enclosure Material | Produktfamilie | Hurtigforsendelse |
| PV1120        | 100mm | 1200mm | 62mm  | Lakeret Stål       | Free-Standing  | Nej               |
| PV1040        | 100mm | 400mm  | 62mm  | Lakeret Stål       | Free-Standing  | Nej               |
| PV1080        | 100mm | 800mm  | 62mm  | Lakeret Stål       | Free-Standing  | Nej               |
| PV1100        | 100mm | 1000mm | 62mm  | Lakeret Stål       | Free-Standing  | Nej               |
| PV1060        | 100mm | 600mm  | 62mm  | Lakeret Stål       | Free-Standing  | Nej               |

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE

©2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.