

Ventilerede top- og bundpaneler | Gulvskabe, DPCV



Både skabets udseende og IP-klassificering opretholdes, når et komplet sæt døre og paneler er monteret. Ventilationspanelerne giver desuden naturlig ventilation.

FUNKTIONER

Beskrivelse: Benyttes til dækning af resterende plads i top og bund. Ventilationsslidser til ekstra varmeafledning i skabe med koblingsudstyr. Bruges i kombination med vandrette deleskinner CDH/CDHK

Materiale: 1.75 mm stålplade.

Overfladebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Tæthedsgrad: IP 20.

Monteringskrav: DPCV dækker 200 mm i højden af skabet. Så for et 2000 mm højt kabinet når DPCV bruges, er der 1800 mm plads tilbage til partielle døre/paneler.

Pakke størrelse: 2 paneler med monteringsmateriale.

SPECIFIKATIONER

- Tykkelse:** 1.75mm
- Farve:** Light Gray
- Materiale:** Lakeret Stål
- Finish:** Struktur Pulvermaling
- Farvekode:** RAL 7035

Table 1/1						
Katalognummer	Højde	Bredde	Dybde	Height 1	Height 2	Enclosure Material
DPCV0714R5	104mm	400mm	17mm	70mm	100mm	Lakeret Stål
DPCV0716R5	104mm	600mm	17mm	70mm	100mm	Lakeret Stål
DPCV0718R5	104mm	800mm	17mm	70mm	100mm	Lakeret Stål

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE