

Novastar 19" Panel/Slide Mount

Power Utilities



Novastar 19" Panel/Slide Mount Kit with load capacity of 400 kg, ensures easy fitting of 19" components to depth members.

CERTIFICERINGER



FUNKTIONER

For recessed installation of 19" components

For fitting to depth members (25 mm grid)

Load carrying capacity 400 kg

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rack Height	Pakke mængde	Farve	Farvekode	Højde	Product Type
---------------	-------------	--------------	-------	-----------	-------	--------------

27230-179	38 U	1	Black Grey	RAL 7021	1689.5 mm	Slide Mount
27230-176	20 U	1	Black Grey	RAL 7021	889.4 mm	Slide Mount
27230-174	12 U	1	Black Grey	RAL 7021	533.8 mm	Slide Mount
27230-180	43 U	1	Black Grey	RAL 7021	1911.75 mm	Slide Mount
27230-175	16 U	1	Black Grey	RAL 7021	711.6 mm	Slide Mount
27230-173	9 U	1	Black Grey	RAL 7021	400.45 mm	Slide Mount
27230-177	25 U	1	Black Grey	RAL 7021	1111.65 mm	Slide Mount
27230-178	34 U	1	Black Grey	RAL 7021	1511.7 mm	Slide Mount
27230-172	6 U	1	Black Grey	RAL 7021	267.1 mm	Slide Mount
27230-181	47 U	1	Black Grey	RAL 7021	2089.55 mm	Slide Mount

Table 2/2	
Katalognummer	Pakkeenhed
27230-179	Pair
27230-176	Pair
27230-174	Pair
27230-180	Pair
27230-175	Pair
27230-173	Pair
27230-177	Pair
27230-178	Pair

Katalognummer	Pakkeenhed
27230-172	Pair
27230-181	Pair

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE