

Varistar CP Double Glazed Door, IP 20, 3-Point Locking

Power Utilities

FUNKTIONER

Lever handle with key insert (2 keys)

Frame, St, 1.5 mm

Opening angle 180°

Security glass, 6 mm

Can be retrofitted with DIN profile half cylinder

Ingress protection class IP 20

Standard fitting, lock on right-hand door

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Rack Height	Højde	Bredde	Farve	Farvekode	Locking Type
21630-691	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-692	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-689	29 U	1400 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-690	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-696	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-695	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Katalognummer	Rack Height	Højde	Bredde	Farve	Farvekode	Locking Type
21630-688	29 U	1400 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-693	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-697	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-687	24 U	1200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-694	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking
21630-686	24 U	1200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	3-Point Locking

Table 2/2

Katalognummer	Product Type	Beskyttelsesgrad	Type
21630-691	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-692	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-689	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-690	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-696	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-695	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-688	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-693	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-697	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-687	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door
21630-694	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door

Katalognummer	Product Type	Beskyttelsesgrad	Type
21630-686	Cabinet Door	IP20	Glass Double Door

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE