

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP55

Energieversorger

Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.

EIGENSCHAFTEN

Steel door with three point locking for IP 55 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/3

Katalognummer	Rack Height	Höhe	Breite	Farbe	Color Code	Konform mit
21630-171	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-210	24 U	1200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-211	29 U	1400 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-212	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-213	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-214	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-215	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-216	24 U	1200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1

Katalognummer	Rack Height	Höhe	Breite	Farbe	Color Code	Konform mit
21630-217	29 U	1400 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-218	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-219	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1
21630-220	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1

Table 2/3						
Katalognummer	Endbearbeitung	Locking Type	Material	Product Type	Protection Rating	Typ
21630-171	Pulverbeschichtet	3-Point Locking	Stahl	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-210	Pulverbeschichtet	3-Point Locking	Stahl	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-211	Pulverbeschichtet	3-Point Locking	Stahl	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-212	Pulverbeschichtet	3-Point Locking	Stahl	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-213	Pulverbeschichtet	3-Point Locking	Stahl	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-214	Pulverbeschichtet	3-Point Locking	Stahl	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-215	Pulverbeschichtet	3-Point Locking	Stahl	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-216	Pulverbeschichtet	3-Point Locking	Stahl	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-217	Pulverbeschichtet	3-Point Locking	Stahl	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-218	Pulverbeschichtet	3-Point Locking	Stahl	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-219	Pulverbeschichtet	3-Point Locking	Stahl	Cabinet Door	IP55	Steel Door
21630-220	Pulverbeschichtet	3-Point Locking	Stahl	Cabinet Door	IP55	Steel Door

Table 3/3

Katalognummer	Kompatibel mit
21630-171	Varistar CP
21630-210	Varistar CP
21630-211	Varistar CP
21630-212	Varistar CP
21630-213	Varistar CP
21630-214	Varistar CP
21630-215	Varistar CP
21630-216	Varistar CP
21630-217	Varistar CP
21630-218	Varistar CP
21630-219	Varistar CP
21630-220	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order DIN profile half cylinder for lever handle separately.

Please purchase the grounding kit separately.

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE