

# Mordaza BC200/BC400



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Orificio roscado en las partes posterior e inferior

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Electrogalvanizado

**Material:** Acero


Table 1/1

| Número de catálogo | Tamaño de la varilla (RS) | Espesor del reborde (FT) | Par de apriete (TQ) | Carga estática |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------------|
| BC200              | 0.25                      | 16 mm Max                | 3 N·m               | 440N           |
| BC400              | 0.375                     | 19.1 mm Max              | 3 N·m               | 880N           |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

