

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga



CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación

Las configuraciones de árboles de cara sencilla y doble ofrecen múltiples ganchos J con un fijador a estructura

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Diámetro (Ø)	Niveles	Espesor del reborde (FT)	Altura (H)
CAT32HPDFM2	181036	Doble cara	50 mm	2	20.6 mm Max	260 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Diámetro (Ø)	Niveles	Espesor del reborde (FT)	Altura (H)
CAT32HPDFM3	181037	Doble cara	50 mm	3	20.6 mm Max	387 mm
CAT32HPDFM4	181038	Doble cara	50 mm	4	20.6 mm Max	514 mm
CAT32HPSFM2	181033	Un solo lado	50 mm	2	20.6 mm Max	260 mm
CAT32HPSFM3	181034	Un solo lado	50 mm	3	20.6 mm Max	387 mm
CAT32HPSFM4	181035	Un solo lado	50 mm	4	20.6 mm Max	768 mm
CAT64HPDFM2	181043	Doble cara	100 mm	2	20.6 mm Max	387 mm
CAT64HPDFM3	181044	Doble cara	100 mm	3	20.6 mm Max	578 mm
CAT64HPDFM4	181045	Doble cara	100 mm	4	20.6 mm Max	768 mm
CAT64HPSFM2	181039	Un solo lado	100 mm	2	20.6 mm Max	387 mm
CAT64HPSFM3	181041	Un solo lado	100 mm	3	20.6 mm Max	578 mm
CAT64HPSFM4	181042	Un solo lado	100 mm	4	20.6 mm Max	768 mm

Table 2/2						
Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	A	B	Par de apriete (TQ)	Carga estática
CAT32HPDFM2	181036	148 mm	3.17 mm	50 mm	7 N·m	1068N
CAT32HPDFM3	181037	148 mm	3.17 mm	50 mm	11 N·m	1600N
CAT32HPDFM4	181038	148 mm	3.17 mm	50 mm	11 N·m	2130N
CAT32HPSFM2	181033	84.8 mm	28.5 mm	50 mm	7 N·m	530N
CAT32HPSFM3	181034	84.8 mm	28.5 mm	50 mm	7 N·m	800N

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	A	B	Par de apriete (TQ)	Carga estática
CAT32HPSFM4	181035	84.8 mm	28.5 mm	50 mm	7 N·m	1068N
CAT64HPDFM2	181043	254 mm	3.17 mm	50 mm	7 N·m	1068N
CAT64HPDFM3	181044	254 mm	3.17 mm	50 mm	11 N·m	1600N
CAT64HPDFM4	181045	254 mm	3.17 mm	50 mm	11 N·m	2130N
CAT64HPSFM2	181039	138 mm	28.5 mm	50 mm	7 N·m	530N
CAT64HPSFM3	181041	138 mm	28.5 mm	50 mm	7 N·m	800N
CAT64HPSFM4	181042	138 mm	28.5 mm	50 mm	7 N·m	1068N


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las cargas estáticas representan el límite de carga máxima del árbol de ganchos J. El límite de carga máxima de cada gancho J es de 270 N.

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

