

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje de pared



CARACTERÍSTICAS

Ideal para sujetarse al hormigón, acero o superficies de madera

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO@/IEC 14763-2, ANSI@/TIA 568 y ANSI@/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Tipo: Un solo lado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Niveles	Altura (H)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)
CAT64HPSWM 2	181029	100 mm	2	495.3 mm	50 mm	6.5 mm

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro (Ø)	Niveles	Altura (H)	Anchura (W)	Tamaño de taladro (HS)
CAT32HPSWM 4	181028	50 mm	4	622.3 mm	50 mm	6.5 mm
CAT64HPSWM 3	181031	100 mm	3	685.8 mm	50 mm	6.5 mm
CAT32HPSWM 3	181027	50 mm	3	495.3 mm	50 mm	6.5 mm
CAT32HPSWM 2	181026	50 mm	2	368.3 mm	50 mm	6.5 mm
CAT64HPSWM 4	181032	100 mm	4	876.3 mm	50 mm	6.5 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática	Fondo (D)
CAT64HPSWM2	181029	530N	139.69mm
CAT32HPSWM4	181028	1068N	86.38mm
CAT64HPSWM3	181031	800N	139.69mm
CAT32HPSWM3	181027	800N	86.38mm
CAT32HPSWM2	181026	530N	86.38mm
CAT64HPSWM4	181032	1068N	139.69mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las cargas estáticas representan el límite de carga máxima del árbol de ganchos J. El límite de carga máxima de cada gancho J es de 270 N.

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

