


# Soporte Ajustable a base de caucho nVent CADDY Pyramid EZ



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Proporciona ajuste rápido de altura para ajustarse a techos irregulares o líneas de condensación inclinadas

Sin necesidad de herramientas o sujetadores; instalación rápida a presión

Su diseño expulsa el agua y ayuda a reducir la corrosión del tubo

Fácil de usar en techos; fabricación de material EPDM resistente a los rayos UV

## ESPECIFICACIONES

**Material:** Caucho EPDM-SBR

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | NB/DN | Diámetro exterior (OD) | Altura (H)   | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|-------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| RPSE1H24           | 182365             | 25    | 33 mm                  | 45 - 102 mm  | 102mm        | 152 mm      |
| RPSE2H46           | 182375             | 50    | 60 mm                  | 102 - 152 mm | 102mm        | 152 mm      |

| Número de catálogo | Número de artículo | NB/DN | Diámetro exterior (OD) | Altura (H)   | Longitud (L) | Anchura (W) |
|--------------------|--------------------|-------|------------------------|--------------|--------------|-------------|
| RPSE4H46           | 182380             | 100   | 114 mm                 | 100 - 150 mm | 102mm        | 240 mm      |


Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Peso por unidad | Carga estática máxima (F) |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| RPSE1H24           | 182365             | 0.91 kg         | 756N                      |
| RPSE2H46           | 182375             | 1.5 kg          | 1112N                     |
| RPSE4H46           | 182380             | 2.33 kg         | 3920N                     |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Carga última a una deflexión de 6.35 mm. Contacte al Ingeniero de Proyecto para determinar la carga máxima permisible para cada Proyecto de Azotea.

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

