

Soporte de rodillo fijo nVent CADDY Pyramid RL



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El soporte a base de rodillo está diseñado específicamente para aplicaciones de azotea

La capacidad del rodillo permite el movimiento lateral del tubo como resultado de la expansión y contracción térmica

Los rodillos de polímero aseguran una rotación libre de corrosión

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Galvanizados por inmersión en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento de larga duración

ESPECIFICACIONES

Factor de seguridad de carga estática: 3:01

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Temperatura: -45 to 65 °C

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	NB/DN	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura (W)
--------------------	--------------------	----------	-------	------------	--------------	-------------

PRF2	360470	Polyethylene, Polypropylene, Acero	50 Max	147 mm	203mm	152 mm
PRF3	360471	Polyethylene, Polypropylene, Acero	80 Max	159 mm	317.5mm	203 mm
PRF6	360472	Polyethylene, Polypropylene, Acero	150 Max	159 mm	483mm	203 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	Superficie	Peso por unidad	Carga estática	Certificaciones
PRF2	360470	114 mm	26452mm ²	0.5 kg	440N	ITB
PRF3	360471	159 mm	59355mm ²	1 kg	1112N	
PRF6	360472	260 mm	91613mm ²	1.5 kg	2670N	ITB

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

