

# Cable a alma de raíl, molde solamente, Alimentación, LK1 raíl de viga, 500 kcmil trenzado flexible, Derecho

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

**PBW3SLK1RH**



### CARACTERÍSTICAS

Molde de repuesto diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Conexiones para conductor a tierra, o de potencia, al eje neutral

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito

Tipo de carril: Carril de viga LK1

Estilo de terminal de conexión: W

Tamaño del conductor: 500 kcmil Ropelay

Diámetro exterior del conductor, nominal: 26.42mm

Estilo de soldador: T20

Orientación: Mano derecha

Solo molde: Sí

Material de soldadura: PB250 o PB250PLUSF80, se vende por separado

Abrazadera de mango: C105C, se vende por separado

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.