

Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en patín de viga

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación

Las configuraciones de árboles de cara sencilla y doble ofrecen múltiples ganchos J con un fijador a estructura

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Diámetro (Ø)	Niveles	Espesor del reborde (FT)	Altura (H)
--------------------	--------------------	------	--------------	---------	--------------------------	------------

CAT32HPDFM2	181036	Doble cara	50mm	2	20.6mm max	260mm
CAT32HPDFM3	181037	Doble cara	50mm	3	20.6mm max	387mm
CAT32HPDFM4	181038	Doble cara	50mm	4	20.6mm max	514mm
CAT32HPSFM2	181033	Un solo lado	50mm	2	20.6mm max	260mm
CAT32HPSFM3	181034	Un solo lado	50mm	3	20.6mm max	387mm
CAT32HPSFM4	181035	Un solo lado	50mm	4	20.6mm max	768mm
CAT64HPDFM2	181043	Doble cara	100mm	2	20.6mm max	387mm
CAT64HPDFM3	181044	Doble cara	100mm	3	20.6mm max	578mm
CAT64HPDFM4	181045	Doble cara	100mm	4	20.6mm max	768mm
CAT64HPSFM2	181039	Un solo lado	100mm	2	20.6mm max	387mm
CAT64HPSFM3	181041	Un solo lado	100mm	3	20.6mm max	578mm
CAT64HPSFM4	181042	Un solo lado	100mm	4	20.6mm max	768mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	A	B	Par de apriete (TQ)	Carga estática
CAT32HPDFM2	181036	148mm	3.17mm	50mm	7N·m	1068N
CAT32HPDFM3	181037	148mm	3.17mm	50mm	11N·m	1600N
CAT32HPDFM4	181038	148mm	3.17mm	50mm	11N·m	2130N
CAT32HPSFM2	181033	84.8mm	28.5mm	50mm	7N·m	530N
CAT32HPSFM3	181034	84.8mm	28.5mm	50mm	7N·m	800N

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	A	B	Par de apriete (TQ)	Carga estática
CAT32HPSFM4	181035	84.8mm	28.5mm	50mm	7N·m	1068N
CAT64HPDFM2	181043	254mm	3.17mm	50mm	7N·m	1068N
CAT64HPDFM3	181044	254mm	3.17mm	50mm	11N·m	1600N
CAT64HPDFM4	181045	254mm	3.17mm	50mm	11N·m	2130N
CAT64HPSFM2	181039	138mm	28.5mm	50mm	7N·m	530N
CAT64HPSFM3	181041	138mm	28.5mm	50mm	7N·m	800N
CAT64HPSFM4	181042	138mm	28.5mm	50mm	7N·m	1068N


DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las cargas estáticas representan el límite de carga máxima del árbol de ganchos J. El límite de carga máxima de cada gancho J es de 270 N.

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.