

Temperatura, humedad, sensor de contacto digital para Guardian

Data Solutions



Sensor externo de monitoreo de temperatura, humedad y entradas digitales con 2 conectores RJ45. Hasta 16 sensores pueden encadenarse a través de cables de conexión y conectarse a un puerto de gestión Guardian.

CARACTERÍSTICAS

Sensor externo para el Guardian Management Gateway

Un puerto es capaz de monitorear hasta 16 dispositivos de sensor con una longitud total de cable de 40 metros

Si se conecta un sensor nVent SCHROFF Guardian, aparece en la interfaz web con el tipo y el número de serie

Vivienda de plástico

Fácil montaje

2 x conexión RJ 45

Fácil cadena de margarita con cable de conexión CAT6 (o blindaje superior)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo	Compatible con	Cantidad del paquete
21070-120	Temperatura, Humedad y Contacto Digital	Guardian Management Gateway	1

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.