

Base de terminal aéreo, montaje vertical con compensación, rosca con sistema imperial



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para usar sobre superficies verticales

La compensación permite contar con espacio libre para colgante de cubierta o solera alta

Acepta disposiciones verticales u horizontales del cable

Para la sujeción del cable de tensión positiva del perno

ESPECIFICACIONES

Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
LPA31958	Aluminio	Desnudo	5/8" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm
LPC31912	Cobre	Desnudo	1/2" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Fondo (D)	Altura (H)	Anchura (W)
LPC31938	Cobre	Desnudo	3/8" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm
LPC31958	Cobre	Desnudo	5/8" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm
LPC319L12	Cobre	Estañado	1/2" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm
LPC319L38	Cobre	Estañado	3/8" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm
LPC319L58	Cobre	Estañado	5/8" UNC	59.53mm	79.38 mm	79.38 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño de taladro (HS)	A	Peso por unidad
LPA31958	12.7 mm	38.1 mm	0.13 kg
LPC31912	12.7 mm	38.1 mm	0.38 kg
LPC31938	12.7 mm	38.1 mm	0.38 kg
LPC31958	12.7 mm	38.1 mm	0.38 kg
LPC319L12	12.7 mm	38.1 mm	0.38 kg
LPC319L38	12.7 mm	38.1 mm	0.38 kg
LPC319L58	12.7 mm	38.1 mm	0.38 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE