

Puente de conexión a tierra B162, dos postes



CARACTERÍSTICAS

Diseño de larga duración

Baja resistencia e impedancia del suelo

Conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión superior

Eléctrica y mecánicamente robusto y confiable

Fácil de instalar como un puente de conexión a tierra prefabricado en cuanto se suelda el CADWELD de ERICO a un trozo de conductor

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Anchura 1 (W1)	Anchura 2 (W2)	Fondo (D)	Altura (H)	Diámetro (Ø)
B162Y1	Bronce	44.5 mm	82.55 mm	41.28mm	76.2 mm	6.2 mm
B162Y2	Bronce	44.5 mm	82.55 mm	41.28mm	76.2 mm	7.9 mm
B162Y3	Bronce	44.5 mm	82.55 mm	41.28mm	76.2 mm	9.1 mm
B162Y4	Bronce	44.5 mm	82.55 mm	41.28mm	76.2 mm	10.5 mm
B162Y5	Bronce	44.5 mm	82.55 mm	41.28mm	76.2 mm	12.3 mm


Número de catálogo	Material	Anchura 1 (W1)	Anchura 2 (W2)	Fondo (D)	Altura (H)	Diámetro (Ø)
B1622Q	Latón	44.45 mm	82.55 mm	41.28mm	76.2 mm	13.46 mm
B162Y6	Bronce	44.5 mm	82.55 mm	41.28mm	76.2 mm	14.6 mm
B1629G	Bronce	44.5 mm	82.6 mm	41.28mm	76.2 mm	16.3 mm
B162Y8	Bronce	44.5 mm	82.6 mm	41.28mm	76.2 mm	17.8 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tamaño de rosca (TS)
B162Y1	M12
B162Y2	M12
B162Y3	M12
B162Y4	M12
B162Y5	M12
B1622Q	1/2" UNC
B162Y6	M12
B1629G	M12
B162Y8	M12

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los montajes requieren conductores y conexiones nVent ERICO Cadweld, que deben pedirse por separado.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE