

Herramienta para crimpado, propulsada por baterías



CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de secciones transversales

Diseño ergonómico

Batería de 18 V de iones de litio para mayor capacidad de trabajo

Tope de retracción automática (ARS) después de completar el engaste

Ligero y fácil de usar

Incluye un estuche para fácil transportación

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Fuerza aplicada	Sistema	Troqueles	Forma de crimpado	Tamaño del conductor
MLB	716920	50kN	Hidráulico alimentado por baterías	Serie RKML, PKML series	Hexágono	#10 varado - 500 kcmil varado, 6 mm ² Stranded - 240 mm ² Stranded
M3B	716915	120kN	Hidráulico alimentado por baterías	Serie RKM3, PKM3 series	Hexágono	#6 varado - 800 kcmil varado, 16 mm ² Stranded - 400 mm ² Stranded

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE