

Cable a alma de raíl, molde solamente, Alimentación, 85-141 lb T-Rail, 95 mm² trenzado flexible, Izquierdo

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBWX5LH



CARACTERÍSTICAS

Molde de repuesto diseñado para la instalación de circuitos de vía y uniones de puente al eje neutro

Conexiones para conductor a tierra, o de potencia, al eje neutral

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Grafito

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Estilo de terminal de conexión: W

Tamaño del conductor: 95 mm² Ropelay

Diámetro exterior del conductor, nominal: 15.52mm

Estilo de soldador: T20

Orientación: Mano izquierda

Solo molde: Sí

Material de soldadura: PB90 o PB90PLUSF80, se vende por separado

Abrazadera de mango: C105C, se vende por separado

Funda del conductor: S02F, se vende por separado

Matriz de golpeo: WD83, se vende por separado

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE