


Soldadora completa doble T6 de unión de juntas, de señal



CARACTERÍSTICAS

Ensamblaje completo de soldadora que proporciona los medios necesarios para fijar las uniones del puente a la cabeza del raíl, a través de la junta

La conexión se realiza dentro de los límites de la barra de empalme

Incluye limpiador de molde

ESPECIFICACIONES

Tipo de carril: 85 lb a 141 lb T-Rail secciones

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Longitud de unión
SBHFT6A		Steel, Graphite, Termoplástico	Cabeza libre	3/16" Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBHFT6C		Steel, Graphite, Termoplástico	Cabeza libre	3/16" Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBHFT6D		Steel, Graphite, Termoplástico	Cabeza libre	3/16" Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBTBT6A		Steel, Graphite, Termoplástico	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	165.1mm

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Estilo de terminal de conexión	Tamaño del conductor	Diámetro exterior del conductor, nominal	Longitud de unión
SBTBT6C		Steel, Graphite, Termoplástico	3/4" pestaña	3/16" Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBTBT6D	715408	Steel, Graphite, Termoplástico	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBXST6A		Steel, Graphite, Termoplástico	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBXST6C	165570	Steel, Graphite, Termoplástico	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBXST6D		Steel, Graphite, Termoplástico	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBST6X2	222628	Steel, Graphite, Termoplástico	1" Tab	35 mm ² Ropelay	7.75mm	177.8mm
SBHFT6B		Steel, Graphite, Termoplástico	Cabeza libre	5/16" Bondstrand	7.95mm	177.8mm
SBTBT6B		Steel, Graphite, Termoplástico	1" Tab	5/16" Bondstrand	0.79mm	177.8mm
SBTBT6E		Steel, Graphite, Termoplástico	1" Tab	5/16" Bondstrand	0.79mm	247.7mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Estilo de soldador
SBHFT6A		T6
SBHFT6C		T6
SBHFT6D		T6
SBTBT6A		T6
SBTBT6C		T6
SBTBT6D	715408	T6
SBXST6A		T6

Número de catálogo	Número de artículo	Estilo de soldador
SBXST6C	165570	T6
SBXST6D		T6
SBST6X2	222628	T6
SBHFT6B		T6
SBTBT6B		T6
SBTBT6E		T6

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE