

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Unidad de Control para Rail



Nuestra última innovación, la unidad de control de soldadura exotérmica para raíl nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, le ofrece el mayor nivel de flexibilidad y facilidad de uso de cualquiera de nuestros sistemas de ignición. Diseñado con precisión, la unidad de control le permite elegir su fuente de energía: desde baterías AA disponibles en el mercado hasta los paquetes de iones de litio recargables que tiene en su lugar de trabajo.

¿Por qué debe elegir nuestro último sistema de ignición? Seguridad, potencia y facilidad de uso.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

El agarre mejorado de la herramienta eléctrica es ergonómico y fácil de sujetar

La protección contra el gatillo de cierre automático evita la ignición accidental, lo que proporciona seguridad adicional

El contador de ignición LED proporciona información instantánea sobre el momento de ignición y es visible en condiciones soleadas en los exteriores

Una característica de seguridad es el retraso de cinco segundos en la ignición que le permite al usuario detener la ignición, si es necesario

Indicador de vida útil de la batería integrado en la unidad para actualizaciones en tiempo real sobre la vida útil de la batería; compatible con las baterías AA y las baterías recargables

Incluye baterías de litio AA para alimentar aproximadamente 1200 conexiones

Las baterías recargables de Milwaukee® o de DEWALT® se pueden utilizar para alimentar aproximadamente 1500 conexiones con una batería de 4 Ah

Adaptadores de batería disponibles para su uso ya sea con baterías recargables Milwaukee® o con las DEWALT® (se venden por separado)

El cable de alta temperatura en la unidad con un solo inserto moldeado mantiene el componente de los sistemas de ignición que se reemplaza con mayor frecuencia conectado de manera más segura y fiable

El diseño de la terminación de clip de pinzas fácil de usar muestra claramente una conexión positiva en la ventana de visualización

ESPECIFICACIONES

Table 1/1			
Número de catálogo	Longitud de cable	Información de la batería	Temperatura de funcionamiento
PBPLUSCU2L6	1.8m	8 Baterías AA de litio	-40 to 60 °C
PBPLUSCU2L15	4.6m	8 Baterías AA de litio	-40 to 60 °C

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE